



## Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 10X11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil. Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).

### Technische Beschreibung

Kopf-Ø D <sub>1</sub>	14,7 mm
Kopf-Ø D <sub>2</sub>	15,9 mm
Schlüssellänge L	202 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	11 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	10 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel