

Garant**CCGW 060202, BU7220, Schneidkantenausführung: G****Bestelldaten**

Bestellnummer	265403 G
GTIN	4045197895509
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

2-Schneiden-Bestückung.

Eckenradius: 0,2 mm

Sorte: BU7220

Schnitttiefe a_p : 0,03 - 0,12 mmVorschub f : 0,04 - 0,12 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Schneidkantenausführung: G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	BU7220
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min

Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	CBN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidkantenausführung	G
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen