

**Garant****CCGW 060208, BU7220, Schneidkantenausführung: G****Bestelldaten**

Bestellnummer	265409 G
GTIN	4045197895523
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

2-Schneiden-Bestückung.

Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: BU7220

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmVorschub  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Schneidkantenausführung: G

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Vorschub $f$	0,04 - 0,12 mm/U

Schneidkantenausführung	G
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	CBN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Sorte	BU7220
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGW 060208
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen