



Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 14X15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil. Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Kopf-Ø D ₂	20,9 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
Kopf-Ø D ₁	19,7 mm
Schlüsselweite ₂	15 mm
Schlüssellänge L	227 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel