

Garant
VCGW 160402, BU7220, Schneidkantenausführung: G

Bestelldaten

Bestellnummer	265478 G
GTIN	4045197895752
Artikelklasse	21H

Beschreibung
Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G

 Schnitttiefe a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Vorschub f : 0,04 - 0,12 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Sorte	BU7220
Schneidstoff	CBN
Schneidkantenausführung	G
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen