

**Garant**
**VBGW 110302, BU7220, Schneidkantenausführung: G**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	265457 G
GTIN	4045197895684
Artikelklasse	21H

**Beschreibung**
**Ausführung:**

2-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Vorschub  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	BU7220
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Schneidstoff	CBN

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Schneidkantenausführung	G
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGW 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen