



Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 16X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil. Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	18 mm
Schlüssellänge L	249 mm
Kopf-Ø D ₂	24,7 mm
Schlüsselweite ₁	16 mm
Kopf-Ø D ₁	22,2 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel