



## FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff, Typ: EXTENDED



### Bestelldaten

Bestellnummer	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Artikelklasse	49C

### Beschreibung

#### Ausführung:

FlexiVision 100 ist eine Kamera-Basiseinheit für industrielle Anwendungen. Mit ihren vielfältigen Funktionen können während der Inspektion zusätzliche Bildinformationen gewonnen werden, wodurch der Prüfprozess effizienter und prozesssicherer durchgeführt werden kann. Direkte Bildausgabe auf HD-Monitor (kein PC notwendig). Speichern der Bilder auf USB-Stick möglich. Es lassen sich die Anschlussgeräte FlexiScope 3 Kamerahandgriff und HD Kamerakopf kombinieren. Mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff zur Verwendung aller FlexiScope 2 und 3 Sonden. LED-Lichtquelle im Handgriff integriert.

#### Vorteil:

- **Full HD Auflösung (1920×1080)**
- **Bilddokumentation**

Mit innovativen Videoalgorithmen zur optischen Betonung von Merkmalen (selektive Farbanpassung). Optischer Filter gegen Rauch und Qualm zur Inspektion von laufenden Abgasanlagen.

#### Lieferumfang:

Kamera-Basiseinheit FlexiVision 100, FlexiScope 3 Kamerahandgriff inkl. DVI Kabel, USB-Speicherstick, Steckernetzteil, Reinigungsmaterial und Transportkoffer.

#### Sonderzubehör:

FlexiScope 2 und 3 Sonden 492876- 492889.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Endoskop

---

## Zubehör

FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick Sondenlänge 150 mm	492876 150
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 110 mm	492888 110
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick Sondenlänge 110 mm	492878 110
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 135 mm	492887 135
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 170 mm	492889 170
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 150 mm	492886 150
FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick Sondenlänge 135 mm	492877 135