



## FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff, Typ: BASIC



### Bestelldaten

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestellnummer | 492864 BASIC |
| GTIN          |              |
| Artikelklasse | 49C          |

### Beschreibung

#### Ausführung:

FlexiVision 100 ist eine Kamera-Basiseinheit für industrielle Anwendungen. Mit ihren vielfältigen Funktionen können während der Inspektion zusätzliche Bildinformationen gewonnen werden, wodurch der Prüfprozess effizienter und prozesssicherer durchgeführt werden kann. Direkte Bildausgabe auf HD-Monitor (kein PC notwendig). Speichern der Bilder auf USB-Stick möglich. Es lassen sich die Anschlussgeräte FlexiScope 3 Kamerahandgriff und HD Kamerakopf kombinieren. Mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff zur Verwendung aller FlexiScope 2 und 3 Sonden. LED-Lichtquelle im Handgriff integriert.

#### Vorteil:

- **Full HD Auflösung (1920×1080)**
- **Bilddokumentation**

#### Lieferumfang:

Kamera-Basiseinheit FlexiVision 100, FlexiScope 3 Kamerahandgriff inkl. DVI Kabel, USB-Speicherstick, Steckernetzteil, Reinigungsmaterial und Transportkoffer.

#### Sonderzubehör:

FlexiScope 2 und 3 Sonden 492876- 492889.

### Technische Beschreibung

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart        | Endoskop      |

---

## Zubehör

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FlexiSope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 150 mm | 492886 150 |
| FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick Sondenlänge 110 mm   | 492878 110 |
| FlexiSope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, seitlicher Blick Sondenlänge 110 mm | 492888 110 |
| FlexiScope 2 und 3 Sonde für Kamerahandgriff, gerader Blick Sondenlänge 135 mm   | 492877 135 |