



## Steckschlüssel mit Feinschraubgriff Kraftform Micro, Schlüsselweite: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	622100 4
GTIN	4013288032355
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mehrkomponenten-**Kraftheft** mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Mit Mehrkomponenten-Feinschraubgriff **Kraftform Micro** und drehbarer Zentrierkappe.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	157 mm
Schlüsselweite	4 mm
Klingenlänge	60 mm
Herstellerbezeichnung	2069 Micro
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel