



Hartmetall-Mehrzweckbohrer, Bohrer-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787040 10
GTIN	9002740008170
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit **extrascharfen, superharten Schneiden**.
Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehltransport.

Verwendung:

Präzises **Drehbohren** in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:

Achtung – nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Technische Beschreibung

ganze Länge	120 mm
Bohrer-Ø	10 mm
Spirallänge	80 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Mehrzweckbohrer