



Hartmetall-Mehrzweckbohrer, Bohrer-Ø: 10 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 787000 10 |
| GTIN | 4002395378210 |
| Artikelklasse | 76G |

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.** **Durch Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armiereseisen in Beton.**

Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 80 mm

ganze Länge: 120 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ganze Länge | 120 mm |
| Spirallänge | 80 mm |
| Bohrer-Ø | 10 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Schneidstoff | HM |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren |
| Schaft | Zylinderschaft |

Produktart

Mehrzweckbohrer