



## Hartmetall-Betonbohrer, Bohrer-Ø: 4,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	786000 4,5
GTIN	4002395332021
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

#### Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 50 mm

ganze Länge: 85 mm

Schaft-Ø: 4,5 mm

### Technische Beschreibung

Spirallänge	50 mm
ganze Länge	85 mm
Bohrer-Ø	4,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø	4,5 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer