



Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-Ø: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787035 8
GTIN	9002741151363
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit **diamantgeschliffener Hartmetall-Platte** mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

Verwendung:

Für **härteste Steinzeugfliesen** bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.

Technische Beschreibung

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schneidstoff	HM
Anzahl Bohrer	2
Schaft	Zylinderschaft

maximale Drehzahl	200 min ⁻¹
ganze Länge	120 mm
Bohrer-Ø	8 mm
Schaft-Ø	10
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Produktart	Steinbohrer