



HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), Bohrer-Ø: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787047 4
GTIN	9002740000181
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit **extrascharfen, superharten Schneiden**.
 Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehltransport.

HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (**E 6,3**).

Verwendung:

Präzises **Drehbohren** in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:

Achtung – nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Technische Beschreibung

ganze Länge	100 mm
Bohrer-Ø	4 mm
Spirallänge	39 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Produktart	Mehrzweckbohrer