



## Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, Bohrer-Ø: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	787035 10
GTIN	9002741151370
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit **diamantgeschliffener Hartmetall-Platte** mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

#### Verwendung:

Für **härteste Steinzeugfliesen** bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

#### Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.

### Technische Beschreibung

Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Bohrer	2
maximale Drehzahl	200 min <sup>-1</sup>
Schneidstoff	HM

ganze Länge	120 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Bohrer-Ø	10 mm
Schaft-Ø	10
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Produktart	Steinbohrer