



## Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang mit SDS-plus-Aufnahme, Bohrer-Ø: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	787060 10
GTIN	4002395353507
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.** Durch **Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

#### Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armierereisen in Beton.**

#### Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 200 mm

ganze Länge: 260 mm

### Technische Beschreibung

Bohrer-Ø	10 mm
Spirallänge	200 mm
ganze Länge	260 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren

Schaft	SDS Plus
Produktart	Mehrzweckbohrer