



## Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	723100 160
GTIN	4003773022961
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

#### Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange