



Hartmetall-Mehrzweckbohrer, Bohrer-Ø: 6 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787000 6
GTIN	4002395378135
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.**
Durch Zentrieranschliff punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armiereseisen in Beton.**

Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 60 mm

ganze Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	100 mm
Spirallänge	60 mm
Bohrer-Ø	6 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft

Produktart

Mehrzweckbohrer