

**HOLEX****Kraft-Seitenschneider, blank, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723400 180
GTIN	4045197166258
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Verwendung:**

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,8 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange