

**Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723100 250
GTIN	4003773039754
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	3,5 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,6 mm
ganze Länge	250 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange