

**Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723150 140
GTIN	4003773039747
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Verwendung:**

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,1 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	1,5 mm
ganze Länge	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange