



Mechaniker-Seitenschneider, verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724200 125
GTIN	4003773005315
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	0,6 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,5 mm
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
mit Öffnungsfeder	nein
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange