

**Garant**
**Kraft-Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	723510 200
GTIN	4045197501622
Artikelklasse	71B

## Beschreibung

### Ausführung:

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk. Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

### Norm:

**DIN ISO 5749**

### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

## Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange