

**Garant****Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	723040 160
GTIN	4045197416988
Artikelklasse	71B

## Beschreibung

### Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

### Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

### Norm:

**DIN ISO 5749**

### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

## Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,4 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange