



## Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Anzahl Schraubendreher: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	660110 6
GTIN	4013288102263
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe. **Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

**Klinge** aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; **Schneiden diamantbeschichtet**. 6-kant-Profilklinge ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

#### Vorteil:

- **Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung.**
- **Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch Kraftform-Heft.**
- **Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe auf Kappe.**

#### Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

#### Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 660100: Gr. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

### Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	6
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher

Produktart

Schraubendreher

**Zubehör**

Schraubenhalter Typ 1

666425 1

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 5,5 mm

660100 5,5

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 3,5 mm

660100 3,5

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 10 mm

660100 10

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 7 mm

660100 7

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 4 mm

660100 4

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft  
Schneidenbreite b 9 mm

660100 9