



Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 723150 250 |
| GTIN | 4003773034063 |
| Artikelklasse | 73F |

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Schneidleistung harter Draht bis Ø | 3,5 mm |
| Schneidleistung weicher Draht bis Ø | 4,6 mm |
| Schneidleistung Pianodraht bis Ø | 3 mm |
| ganze Länge | 250 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Griff | mit Kunststoff überzogen |
| Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert |
| Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein |
| mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein |
| Produktart | schneidende Zange |