



Sicherungsringzange, Typ: A31



Bestelldaten

Bestellnummer	719905 A31
GTIN	4045197493132
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Form B – abgewinkelte Backen 90°.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø	2,3 mm
Form	B
für Außen-Sicherungsringe-Ø	40 - 100 mm
ganze Länge	225 mm
Norm	DIN 5254 B
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange