



Montagezange für Greifringe, Typ: G4



Bestelldaten

Bestellnummer	719950 G4
GTIN	4003773031093
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Gerade Spitzen; abgesetzt, das heißt passend zu Bohrungen der Greifringe. Mit Öffnungsfeder; G0 mit Stellschraube.

Verwendung:

Für **Greifringe** (Ringe für Wellen ohne Nut).

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
für Wellen-Ø	20 – 30 mm
Spitzen-Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Verwendung Sicherungsringzangen	Ringe für Wellen ohne Nut
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen

Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja (Gr. G0 mit Stellschraube)
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange