



## Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe. **Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

**Klinge** aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; **Schneiden** **diamantbeschichtet**. 6-kant-Profilklinge ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

#### Vorteil:

- **Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung.**
- **Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch Kraftform-Heft.**
- **Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe auf Kappe.**

#### Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

### Technische Beschreibung

Klingenlänge	75 mm
Schneidenstärke a	0,6 mm
Schneidenbreite b	3,5 mm
ganze Länge	156 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

