



Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	660100 4
GTIN	4013288102126
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; **Schneiden** **diamantbeschichtet**. 6-kant-Profilklinge ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

Vorteil:

- **Höchste Verschleißfestigkeit und geringe Auswurfkräfte durch Diamantbeschichtung.**
- **Schnelles und ergonomisches Arbeiten durch Kraftform-Heft.**
- **Hohe Kraftübertragung durch integrierte Weichzonen.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe auf Kappe.**

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Technische Beschreibung

Schneidenstärke a	0,8 mm
Schneidenbreite b	4 mm
ganze Länge	188 mm
Klingenlänge	90 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

