

**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 14X260mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789000 14X260
GTIN	4002395308958
Artikelklasse	76G

**Beschreibung****Ausführung:**

Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

**Hinweis:**

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Spirallänge	200 mm
Ø	14 mm
ganze Länge	260 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

