



Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	660040 4
GTIN	7610733244461
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.

Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 660032

Technische Beschreibung

Klingenlänge	100 mm
Schneidenstärke a	0,6 mm
Schneidenbreite b	4 mm
ganze Länge	195 mm
Betätigungssechskant	nein
durchgehende Klinge	nein
Klingenbezeichnung	2
Klingenspitze	schwarz
Serie	SwissGrip
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft	rund
Schlagkappe	nein
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff	Elastomer
Oberfläche	vernickelt und verchromt
Produktart	Schraubendreher