



## Presszange für Koaxialstecker, für Koaxialkabel-Typ: RG58/62



### Bestelldaten

Bestellnummer	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Artikelklasse	72B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre. Zum Verpressen von BNC- und TNC-Steckverbindern.

Preisgünstige Ausführung.

### Technische Beschreibung

geeignet für Kabeltyp RG	58; 59; 62
ganze Länge	202 mm
Produktart	Crimpzange