



## Crimpzange, Typ: 6IS



### Bestelldaten

Bestellnummer	729700 6IS
GTIN	4045197166685
Artikelklasse	72B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zangenkörper aus Flachstahl mit Formbacken für unterschiedliche Verpressungen (siehe Tabelle). Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,75 – 6 mm<sup>2</sup>. Zange schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

ganze Länge: 220 mm

für Leiterquerschnitt: 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

### Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
ganze Länge	220 mm
Produktart	Crimpzange