



## Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 18X450mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	789000 18X450
GTIN	4002395311941
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

#### Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

### Technische Beschreibung

ganze Länge	450 mm
Ø	18 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spirallänge	400 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

