



Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 20X200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789000 20X200
GTIN	4002395312153
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Spirallänge	150 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø	20 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

