



Crimpzange, Typ: 6NIS



Bestelldaten

Bestellnummer	729700 6NIS
GTIN	4045197166692
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper aus Flachstahl mit Formbacken für unterschiedliche Verpressungen (siehe Tabelle). Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,75 – 6 mm². Zange schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

ganze Länge: 220 mm

für Leiterquerschnitt: 1,5 – 6 mm²

Technische Beschreibung

ganze Länge	220 mm
für Leiterquerschnitt	1,5 – 6 mm ²
Produktart	Crimpzange