



Crimpzange, Typ: 6F



Bestelldaten

Bestellnummer	729700 6F
GTIN	4045197166708
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper aus Flachstahl mit Formbacken für unterschiedliche Verpressungen (siehe Tabelle). Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,75 – 6 mm². Zange schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

ganze Länge: 230 mm

für Leiterquerschnitt: 1,5 – 2,5 mm²

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	1,5 – 2,5 mm ²
ganze Länge	230 mm
Produktart	Crimpzange