



Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724860 125
GTIN	4003773039501
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

nein

Produktart

schneidende Zange