



## Hartmetall-Hammerbohrer-Satz, Bohrer-Ø: 5-12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	789020 5-12
GTIN	4002395369980
Artikelklasse	76G

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **2-Schneider. Die 3 spezielle Power Breaker Vortriebszähne des MS2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.**

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

#### Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789000: je 1 St.

Gr. 5; 6; 8, Länge 110 mm;

Gr. 6; 8; 10; 12, Länge 160 mm

### Technische Beschreibung

Bohrer-Ø	5 - 12 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

## Zubehör

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 12X160 mm	789000 12X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X160 mm	789000 8X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 5X110 mm	789000 5X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 10X160 mm	789000 10X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X110 mm	789000 8X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X110 mm	789000 6X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X160 mm	789000 6X160