



## Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 5X110mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 789000 5X110  |
| GTIN          | 4002395308835 |
| Artikelklasse | 76G           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

#### Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

### Technische Beschreibung

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Anzahl Schneiden Z               | 2            |
| Ø                                | 5 mm         |
| ganze Länge                      | 110 mm       |
| Spirallänge                      | 50 mm        |
| Schneidstoff                     | HM           |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren |
| Schaft                           | SDS Plus     |
| Produktart                       | Steinbohrer  |

