

**Crimpzange, Typ: 6IS/F****Bestelldaten**

Bestellnummer	729700 6IS/F
GTIN	4045197166715
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Zangenkörper aus Flachstahl mit Formbacken für unterschiedliche Verpressungen (siehe Tabelle). Abschneider mit Gewinde für Bolzen M2,6 – M5. Abisolierer 0,75 – 6 mm². Zange schwarz lackiert, Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen. Zum Abisolieren, Abschneiden, Verpressen usw., vorwiegend im Reparaturbereich.

ganze Länge: 230 mm

für Leiterquerschnitt: 1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm²

Technische Beschreibung

ganze Länge	230 mm
für Leiterquerschnitt	1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm ²
Produktart	Crimpzange