

**Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	724860 140
GTIN	4003773039488
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,8 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
ganze Länge	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

nein

Produktart

schneidende Zange