



Hartmetall-Hammerbohrer-Satz, Bohrer-Ø: 5-14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

- **2-Schneider. Die 3 spezielle Power Breaker Vortriebszähne des MS2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.**

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789000: je 1 St.

Gr. 5; 6; 6, Länge 110 mm;

Gr. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, Länge 160 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Bohrer-Ø	5 - 14 mm

Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

Zubehör

Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X160 mm	789000 8X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 10X160 mm	789000 10X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 14X160 mm	789000 14X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 12X160 mm	789000 12X160
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 5X110 mm	789000 5X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X110 mm	789000 6X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 8X110 mm	789000 8X110
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus Ø×ganze Länge 6X160 mm	789000 6X160