

**Kraft-Seitenschneider, poliert, mit Öffnungsfeder, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725230 180
GTIN	4003773060192
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk.

Mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,8 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	starkwandige Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange