



## Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	724860 160
GTIN	4003773039600
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).  
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

---

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

nein

---

Produktart

schneidende Zange