



Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Ø×ganze Länge: 22X450mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789000 22X450
GTIN	4002395312139
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

Technische Beschreibung

Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	2
ganze Länge	450 mm
Spirallänge	400 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

