



Seitenschneider, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	725300 125
GTIN	4003773018124
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange