



Hartmetall-Hammerbohrer-Satz „MX4“, Bohrer-Ø: 5-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. TARGET TIP TECHNOLOGY - Schärfere abgewinkelte Spitze:

Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit.

PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker. In Kunststoff-Box.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **4-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789050: je 1 St.

Gr. 5; 6 Länge 110 mm;

Gr. 6; 8; 10 Länge 160 mm

Schaft: SDS Plus

Verpackung: Kunststoff-Box

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Bohrer-Ø	5 - 10 mm
Verpackung	Kunststoff-Box
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer

Zubehör

Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus Ø×ganze Länge 8X160 mm	789050 8X160
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus Ø×ganze Länge 5X110 mm	789050 5X110
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus Ø×ganze Länge 6X110 mm	789050 6X110
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus Ø×ganze Länge 10X160 mm	789050 10X160
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus Ø×ganze Länge 6X160 mm	789050 6X160